

SOGA

Содоструменевий апарат




*Комфортний
Оптимальний легкий варіант
Режим легкого очищення*




SOGA Содоструменевий апарат

- Легкий (50 г) і потужний. У порівнянні з найпопулярнішими продуктами на ринку 175 грамовими.
- 360° обертання, легкий доступ до будь-якої частини ротової порожнини
- Зручне очищення одним натисканням економить час і зменшує обсяг обслуговування
- Запатентований пісковий бункер забезпечує стабільну подачу піску відповідно до клінічних вимог



- Просте встановлення без окремої зовнішньої труби, пряме підключення до чотирьохотвірного високошвидкісного інтерфейсу стоматологічного крісла.
- Економія простору та зручність в розбиранні, окремий пристрій не потрібен.

Порівняння з найпродаванішими продуктами на ринку

	SOGA	Інший продукт
Зображення		
Легкий	53g	175g
Ергономічний дизайн	★★★★	★★★
Розпилювач малого калібру	0.6mm	0.7mm
Зворотний потік і блокування	★★★★	★★★
Діаметр головки наконечника	1.8cm	2.0cm

Ефекти содоструменевого апарата SOGA



Перед поліруванням



Після виявлення біоплівки



Після полірування



Застосування

Склад		бікарбонат натрію	гліцин	гліцин	еритритол
Розмір часток		-60µm	-65µm	-27µm	-14µm
Зуби	Плями та ранній камінь	✓	✓	✗	✓
	Емаль	✓	✓	✓	✓
	Білі плями на емалі	✗	✗	✓	✓
	Ямки та борозни	✗	✗	✗	✓
	Дентин	✗	✗	✓	✓
М'які тканини	Ясеня	✗	✗	✓	✓
	Язик і піднебіння	✗	✗	✓	✓
Реставрація	Гібридний композитний	✗	✓	✓	✓
	Склоіономер	✗	✗	✓	✓
Імплантати	І періімплантаційні тканини	✗	✗	✓	✓
Ортодонтія	Брекети та апарати	✗	✗	✓	✓

Специфікація

Вхідний тиск	2.5bar-6bar(250kPa-600kPa)
Вхідний тиск води	1bar-3bar(100kPa-300kPa)
Діаметр дюзи	(0.6+0.05)mm
Максимальна ємність бункера	40g
Продуктивність розпилення	≥20ml/min



Підходить для різних стоматологічних крісел

